

FFP3 NR D



- ✓ Sin clip nasal metálico
- ✓ Sin grapa
- ✓ Sin látex
- ✓ Con válvula de expiración



## Uso (\*)



Agricultura



Mantenimiento



Industria química



Industria pesada



Industria ligera

## Características técnicas

- ✓ **Descripción:** media-mascarilla respiratoria filtrante contra las partículas sólidas y líquidas. Tipo cónico. Pre-formado. Sin clip. Uso único. No re-utilizable. Doble elástico de cierre. Almohadilla nasal interior en espuma muy confortable. Con válvula de expiración
- ✓ **Materia:** no tejido polipropileno.
- ✓ **Color:** exterior blanco, interior amarillo.
- ✓ **Clasificación:** FFP3 NR D.
- ✓ **Durabilidad:** si se conserva según condiciones de almacenamiento, hasta 5 años a partir de la fecha de fabricación
- ✓ **Envase:**
  - caja de 12 cajitas.
  - cajita de 10 unidades.



Saber más: [www.singer.fr](http://www.singer.fr)

## Ventajas

- ✓ La calidad y la garantía de una fabricación certificada ISO 9001 y ISO 14001.
- ✓ Con válvula de expiración: facilita la respiración del usuario.
- ✓ ¡Sin látex, sin clip nasal metálico! Sin grapa; permite evitar las irritaciones de la piel.
- ✓ Sistema patentado de ajuste de la goma. La longitud de la goma se ajusta muy fácilmente y permite dejar colgando la máscara alrededor del cuello cuando no se utiliza.
- ✓ La forma única de la máscara, preformada, permite no utilizar el clip nasal metálico: este procedimiento aporta aún mayor confort y fiabilidad (estanqueidad). Tacto confortable: la capa interior de la máscara, en polipropileno y la goma de mantenimiento sin látex (tejido de alta densidad sin látex) le aporta un tacto único y confortable.
- ✓ Conforme a la prueba opcional de obstrucción con dolomita (símbolo «D»).

## Certificación

El producto se cumple con el **Reglamento (UE) 2016/425** relativo a los Equipos de Protección Individual (EPIs). **Categoría III**.  
Expedido por **BSI (Países Bajos)**.  
Organismo notificado **n°2797**

## EN 149 : 2001 + A1: 2009

EN149: requisitos	FFP1	FFP2	FFP3
Fuga total hacia el interior	< 22 %	< 8 %	< 2 %
Penetración del filtro (cloruro de sodio o aceite de parafina)	< 20 %	< 6 %	< 1 %
Resistencia a la respiración			
- al inhalación (30l/min)	< 0,6 mbar	< 0,7 mbar	< 1,0 mbar
- al inhalación (95l/min)	< 2,1 mbar	< 2,4 mbar	< 3,0 mbar
- al exhalación (160l/min)	< 3,0 mbar	< 3,0 mbar	< 3,0 mbar



Descargue la declaración EU de conformidad en <http://docs.singer.fr>

(\*) Ejemplos de uso dados a título indicativo; el usuario final debe verificar si el producto es adecuado o no para el uso deseado. Antes de toda utilización, lea las instrucciones adjuntas con el producto. Edición LS 2021\_04\_22 - © Singer® Safety.